



LED-taskulamppu, Tyyppi: P3



Tilaustiedot

Tilausnumero	081467 P3
GTIN	4058205009393
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Ledlenser kuuluu LED-taskulamppujen valmistajien teknologiajohtajiin. **Roiskevesisuojaattujen alumiinirunkojen** kaikki liittimet ovat kullattuja, **ja laadukkaat linssit** kohdistavat valon tasaisesti ja himmentämättä. Kaikki lamput on varustettu tarkennettavalla valaisinpäällä. Kompaktit kynän tai avaimenperän malliset taskulamput.

· **Valinnaisesti paristo- tai akkumalli.**

Toiminto:

IPX4: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä, mutta ei suojausta vierasesineitä tai kosketusta vastaan.

IP-suojausluokka: IP X4

ATEX-vyöhyke: ei

Valovirta: 25 lm

Valaisuaika: 6 h

Advanced Focus System (AFS): kyllä

Smart Light Technology (SLT): ei

Sisältyvien paristojen lukumäärä: 1

Tekninen kuvaus

ATEX-vyöhyke	ei
Paristotyyppi	Micro, AAA
Smart Light Technology (SLT)	ei
Pään Ø	19 mm

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
IP-suojausluokka	IP X4
Valaisuaika	6 h
Advanced Focus System (AFS)	kyllä
Valmistajamerkintä	P3
Paino	35 g
Lamppu	LED-moduuli
Valovirta	25 lm
Kokonaispituus	90 mm
Tuotetyyppi	Taskulamppu

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3