



## Vääntömomentinkertoja koosta 1300 alkaen muovisalkussa, Suurin lähtökapasiteetti: 7000Nm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	659980 7000
GTIN	5060207567572
Tuoteluokka	66D

### Kuvaus

#### Malli:

Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. **Tulopuolella** sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvien kiristysarvoja voidaan valvoa. **Lähtöpuolella** ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).

Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään  $\pm 4\%$ . Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa. Toimitetaan muovilaukussa.

#### Etu:

Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälitty vastaavan pienen vipuvarren avulla.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoiset tuet nroon 659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro 659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.

### Tekninen kuvaus

Ylikuormavarmistus	kyllä
suositeltu momenttiavain / kiristysalue	300 Nm
Suurin tulokapasiteetti	275 Nm
Tukilaitteiden (reaktiolevyjen) lukumäärä	1
Ø D	119 mm
Vääntömomentinsiirto / tehollinen voimankertaus	1:25,5
Rekyylisalpa	kyllä
Paino	9,3 kg
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Korkeus H	212 mm
Irrotusnelikulma	1.1/2 tuuma
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Mitta R1	91 mm
Mitta R2	212 mm
Tuotetyyppi	Momenttiavain