

Garant**12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa pitkä, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631439 10
GTIN	4062406264383
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Tiukatoleranssiset avainkoot **HT-Drive**-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita.

Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Huomautus:

GARANT ja HOLEX 12-kulmaiset pitkät vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 631442; HOLEX: nro 631452).

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Pituus	50 mm
Ø poistopuolella	14,5 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Avainhylsy