


Mitutoyo

Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 200mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	446120 200
GTIN	4946368111285
Tuoteluokka	44A

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Kovametallipinnoitetut mittauspinnat piirrotukseen.

Tekninen kuvaus

Piirtopituus	200 mm
Leukapituus	50 / 43 mm
Jaotus	1/20 mm
Lukema	0,05 mm
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Syvyysmitta	litteä
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Piirrotustyöntömitta

Palvelut

021220 200

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue
200 mm

DAkkS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta
enimmäismittausalue 200 mm

021230 200