

## Mitutoyo

### Piirrotustyöntömitta, Mittausalue: 300mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	446120 300
GTIN	4946368111292
Tuoteluokka	44A

#### Kuvaus

**Malli:**

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu. Tiheä, selkeä asteikko. Kovametallipinnoitetut mittauspinnat piirrotukseen.

#### Tekninen kuvaus

Piirtopituus	300 mm
Lukema	0,05 mm
Leukapituus	64 / 54 mm
Jaotus	1/20 mm
Raaka-aine	Jaloteräs, INOX
Syvyysmitta	litteä
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	Tasku
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Piirrotustyöntömitta

#### Palvelut

021220 200

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue  
200 mm

DAkKS-kalibrointiHaka-syvyystyöntömitta  
enimmäismittausalue 200 mm

021230 200