

**Garant****NC-kalvin erikoispitkä H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162971 12
GTIN	4062406264574
Tuoteluokka	110

**Kuvaus****Malli:**

Pitkä leikkuuosaa ja vasenkätinen lastu-ura. **Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukseen H 7.**

**Käyttö:**

Etenkin syviin reikiin. Sopii myös pohjareille.

**Tekninen kuvaus**

Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	12 mm
Terän pituus L <sub>c</sub>	44 mm
Ulkonema L <sub>1</sub>	249 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/kierr,
Kokonaispituus L	300 mm
Varren toleranssi	h6
Toleranssi	H7
Terien lkm Z	6
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 - 0,2 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	ei

Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		