

Garant**NC-kalvin erikoispitkä H7, pinnoittamaton, Nimellis-Ø DC: 3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	162971 3
GTIN	4062406264567
Tuoteluokka	110

Kuvaus**Malli:**

Pitkä leikkuuosa ja vasenkätinen lastu-ura. **Kalvimet valmiiksi hiottu sovitukselle H 7.**

Käyttö:

Etenkin syviin reikiin. Sopii myös pohjarei'ille.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	6
Ulkonema L ₁	99 mm
varren Ø D _s	3 mm
Nimellis-Ø D _c	3 mm
Terän pituus L _c	15 mm
Toleranssi	H7
Kokonaispituus L	120 mm
Varren toleranssi	h6
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ²	0,1 mm/kierr,
Kalvintatyövara Ø ohjearvo	0,1 mm
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS E
Standardi	Tehdasnormi
Sisäjähdytys	ei

Varsi	DIN 1835 A
Käyttö poraustavalla	pohja- ja läpireiällä
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Phillips-BIT

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	20 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	20 m/min	N
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	15 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	10 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	7 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	sopii rajoituksin	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	5 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	5 m/min	S
GG(G)	sopii rajoituksin	5 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	13 m/min	N
Uni	soveltuu		
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		