



## Hylsyavainvalikoima, 9-osainen, kääntökahva, rullattavassa kotelossa, Osien määrä: 9



### Tilaustiedot

Tilausnumero	622005 9
GTIN	7610733205646
Tuoteluokka	63D

### Kuvaus

#### Malli:

Hylsyavainvalikoima, 8 terää ja kääntökahva. Kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia. Terä PB Swiss Tools -erikoisesta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

#### Etu:

Kääntökahvan avulla 2 toimintoa:

- **Pikavääntö (suorassa asennossa).**
- **Voimakiristys (90° taivutetussa asennossa).**

#### Sisältö:

Kääntökahva: 1 kpl

à 1 hylsyavain nro 659880: Koot 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

#### Huomautus:

Varavaihtoterät, katso nro 659870 – 659884.

### Tekninen kuvaus

Osien määrä	9
-------------	---

Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain

## Tarvikkeet

8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 9 mm	659880 9
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 11 mm	659880 11
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 13 mm	659880 13
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 7 mm	659880 7
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 5,5 mm	659880 5,5
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 6 mm	659880 6
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 10 mm	659880 10
8 mm:n terä6-kulmaiset vaihtoholkit Avainkoko 8 mm	659880 8