



## LED-kynätaskulamppu sis. paristot, Tyyppi: PEN



### Tilaustiedot

Tilausnumero	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Tuoteluokka	08C

### Kuvaus

**Malli:**

Lujatekoinen ja tyylikäs alumiininen LED-kynätaskulamppu, käytännöllinen pitoklipsi ammattimaiseen käyttöön. Kohdennettava valokeila 10–60°.

**Toiminto:**

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

### Tekninen kuvaus

Paino	62 g
Pään Ø	16 mm
ATEX-vyöhyke	ei
IP-suojausluokka	IP 54
Lamppu	LED-moduuli
Taskulampputoiminto	Tarkennus
Paristotyyppi	Micro, AAA
Valovirta	100 - 200 lm
Valaisuaika	1,75 - 3,5 h
Valmistajamerkintä	FLASH PEN
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Kokonaispituus	153 mm

Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Taskulamppu

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081552 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081551 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081553 LR3
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081554 LR3
Litiummetalliparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081559 LR3