

## Hiomaviila – piikarbidi (vihreä), pyöreä, Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste: 150X16M



### Tilaustiedot

Tilausnumero	558635 150X16M
GTIN	4260496530788
Tuoteluokka	56Z

### Kuvaus

#### Käyttö:

Työkalujen ja terien **purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen**. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.

**Kovametalleille, ei-rautametalleille**, lasille, keraamisille aineille, posliinille. **Erittäin kova** materiaali, jolla on erinomainen **itseheroittuvuus**.

#### Huomautus:

**Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikova
Leveys	16 mm
Pituus	150 mm
Rakeisuus	180
Väri	vihreä
Hioma-aineen lyhenne	SiC
Muoto	pyöreä
Tuotetyyppi	Hiomaviila

### Käyttäjätiedot

	<b>Sopivuus</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-koodi</b>
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
Kovametalli	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	soveltuu		
CuZn	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		