

Kovasin teräkselle erik.korundi keskikarkea / erittäin hieno, Pituus × leveys: 100X25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	558855 100X25
GTIN	4260496536704
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.

Erikois-jalokorundi, rae 180 (keskikarkea), **pitkä käyttöikä**. Toisella puolella jalokorundi rae 500 (eritt. hieno), hyvin lastuava, **hyvä pinnanlaatu**.

Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

Huomautus:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.

Tekninen kuvaus

Hienousaste	keskikarkea / erittäin hieno
Korkeus	15 mm
Leveys	25 mm
Pituus	100 mm
Tuotetyyppi	Kovasin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu		
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		