

**MARPOSS****Mittausarvon näyttölaite DUO, Tyyppi: DUO****Tilaustiedot**

Tilausnumero	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Tuoteluokka	43D

**Kuvaus****Malli:**

Kompakti mittausarvojen näyttölaite 4,3 tuuman kosketus-/värinäytöllä ja mittausarvojen tallennustoiminnolla. Liitäntä kahdelle induktiiviselle mittauskärjelle (voidaan kytkeä puolikas silta tai kokonainen silta). Laite on yhteensopiva myös Tesa-antureiden kanssa. Samanaikaisesti on mahdollista näyttää 4 ominaisuutta. Tiedonsiirto DFQ- tai CSV-muodossa USB-liittymän kautta.

**Toiminto:**

- **Dynaamiset mittausarvotoiminnot: Maks., min., maks.-min., (min.-maks)/2, keskiarvo.**
- **Kolmivärinen palkkinäyttö ja digitaalinen mittausarvojen näyttö.**
- **2 kytkentätuloa ja 2 kytkentälähtöä, potentiaalivapaa (esim. mittausarvojen käyttöönotto, hyväksyntä, hylkäys).**
- **Skaalaus säätyy automaattisesti toleranssirajasta riippuen.**

**Käyttö:**

Mahdollisuus yksinkertaisten mittaustehtävien (+A, -A) sekä kummankin anturin laskennan (esim. A+B, A-B, 0,5A+B) näyttämiseen. Sopii käytettäväksi sekä korjaamoiss/työpajoissa että valmistustiloissa.

**Toimituksen sisältö:**

Sisältää USB-verkkopistokkeen, jalustan.

**Erikoistarvike:**

Valinnainen laajennus liitäntäkorteilla kenttäväyläliitintään: Profibus, Profinet tai Ethernet/IP.

## Tekninen kuvaus

Paino	1 kg
Pituus	130 mm
Enimmäisnäyttötarkkuus	0,01 $\mu\text{m}$
Leveys	95 mm
Korkeus	50 mm
Mittausalue	$\pm 1 - \pm 10000 \mu\text{m}$
Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	USB-liitäntä
Tuotetyyppi	Näyttölaite