

**VHB™-teippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 19X8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Tuoteluokka	08M

Kuvaus**Malli:**

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

3M™ 5952 tarkoittaa täyden linjan luotettavuutta. Se mukautuu optimaalisesti liimattaviin pintoihin. Tämä ominaisuus mahdollistaa, että ohuet kuin strukturoidutkin pinnat voidaan yhdistää koko pinnalta ilman jännitystä.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 8 m

Leveys: 19 mm

Paksuus: 1,6 mm

Tekninen kuvaus

Liimausvoima teräksessä	5,5 N/mm
-------------------------	----------

Varaston ilmankosteus	50 %
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Väri	harmaa
Suojuksen materiaali	Paperi
Leveys	19 mm
Valmistajamerkintä	5962F
Pituus	8 m
Venymiskyky	300 %
Liimamassa	Akrylaatti
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Peittäminen
Käyttö	Asentaminen
lämmönkestävyys enintään	120 - 150 °C
Erytisominaisuus	mukautuva
Erytisominaisuus	vaimentava
Erytisominaisuus	kosteudenkestävä
Säilytyslämpötila	20 °C
Paksuus	1,6 mm
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi