

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/23****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264835 QC/23 |
| GTIN | 4251414902619 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCL

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 26 mm

Keskisiirto L₃: 15 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------------------|-------|
| Keskisiirto L ₃ | 15 mm |
|----------------------------|-------|

| | |
|---|---------------|
| Järjestelmä | QC |
| Kokonaispituus L | 22 mm |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SDQCL |
| Sarja | Master Mute |
| Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min} | 26 mm |
| Kääntöterän ruuvi | 269023 2 |
| Asetuskulma | 107,5 astetta |
| Sopiva kääntöterä | DC.. 11T3.. |
| Katkaisu-/erotuskohta | 20 mm |
| Käyttötapa | Vasen |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Teräpää |

Tarvikkeet

| | |
|---|-------------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 2 | 269023 2 |
| PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profili TX15 | 674248 TX15 |
| Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659906 500 |
| Kiinnitysruuvi | 269432 |
| Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm | 659957 500 |