

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCL

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto L₃: 13 mm

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
-------------------	-------------

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Kokonaispituus L	20 mm
Keskisiirto L_3	13 mm
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Asetuskulma	95 astetta
Sarja	Master Mute
Järjestelmä	QC
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
Kiinnitysruuvi	269406
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500