

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: QC/22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto L₃: 13 mm

Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR
---------------------------	-------

Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Kääntöterän ruuvi	269023 1
Keskisiirto L ₃	13 mm
Järjestelmä	QC
Sarja	Master Mute
Asetuskulma	107,5 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Kokonaispituus L	20 mm
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269431
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500