

**Garant****Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän  
koko: QC/23****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø  $D_{min}$ : 26 mm

Keskisiirto  $L_3$ : 15 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	22 mm
------------------	-------

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Keskisiirto L <sub>3</sub>	15 mm
Järjestelmä	QC
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Kiinnitysruuvi	269432
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500