

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: QC/20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR

Sopiva kääntöterä: CC.. 09T3..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto L₃: 13 mm

Tekninen kuvaus

Asetuskulma	95 astetta
-------------	------------

Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Järjestelmä	QC
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	24 mm
Kokonaispituus L	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR
Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	CC.. 09T3..
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269406
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 3	269022 3
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500