

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/22****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCL

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto L₃: 13 mm

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	269023 1
-------------------	----------

Sarja	Master Mute
Järjestelmä	QC
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Keskisiirto L ₃	13 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCL
Kokonaispituus L	20 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	269431
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500