

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: QC/25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}: 26 mm

Keskisiirto L₃: 15 mm

Tekninen kuvaus

Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
-----------------------	-------

Sarja	Master Mute
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Asetuskulma	93 astetta
Kokonaispituus L	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Keskisiirto L ₃	15 mm
Järjestelmä	QC
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi	269432
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500