

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCL

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 26 mm

Keskisiirto L_3 : 15 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	15 mm
-------------------	-------

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	26 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Kokonaispituus L	20 mm
Järjestelmä	QC
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCL
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Kiinnitysruuvi	269432
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500