

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: QC/24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 24 mm

Keskisiirto L_3 : 13 mm

Tekninen kuvaus

Sarja	Master Mute
-------	-------------

Järjestelmä	QC
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	24 mm
Kokonaispituus L	21 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Asetuskulma	93 astetta
Keskisiirto L ₃	13 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Kääntöterän ruuvi	269023 1
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Kiinnitysruuvi	269407
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500