

**Garant****Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän  
koko: QC/24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDUCL

Sopiva kääntöterä: DC.. 0702..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 24 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 13 mm

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	269023 1
-------------------	----------

Kokonaispituus L	21 mm
Järjestelmä	QC
Sopiva kääntöterä	DC.. 0702..
Asetuskulma	93 astetta
Keskisiirto L <sub>3</sub>	13 mm
Sarja	Master Mute
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	24 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCL
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi	269407
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500