

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän
koko: QC/28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

SisäJÄÄHDYTYS: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: STUCL

Sopiva kääntöterä: TC.. 1102..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 24 mm

Keskisiirto L₃: 13 mm

Tekninen kuvaus

Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
-----------------------	-------

Asetuskulma	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	24 mm
Sarja	Master Mute
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STUCL
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Kokonaispituus L	20 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Järjestelmä	QC
Keskisiirto L ₃	13 mm
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269407
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500