

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: QC/28****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: STUCR

Sopiva kääntöterä: TC.. 1102..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 24 mm

Keskisiirto L_3 : 13 mm

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L_3	13 mm
-------------------	-------

Kääntöterän ruuvi	269023 2
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Asetuskulma	93 astetta
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	24 mm
Kokonaispituus L	20 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	STUCR
Sopiva kääntöterä	TC.. 1102..
Sarja	Master Mute
Järjestelmä	QC
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	269407
Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	269022 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500