



VHB™-teippi, läpinäkyvä, Leveys×pituus(mm×m): 19X33



Tilaustiedot

Tilausnumero	083787 19X33
GTIN	4001895594113
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

3M™ 4910 on läpinäkyvä, ja niin sitä voidaan käyttää taustavalastujen, valoa läpäisevien kylttien, keinohartsilla vahvistetun lasin, metallin, lasin ja materiaalien, joissa on suuri pintaenergia (HSE), koristemateriaalin ja listojen, nimikylttien ja logojen asennukseen, paneelien liimaukseen ja vahvikkeiden kiinnityksiin.

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiivisysominaisuudet, tärinää vaimentava.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Liimamassa: Akrylaatti

Pituus: 33 m

Leveys: 19 mm

Paksuus: 1 mm

Tekninen kuvaus

Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Asentaminen
Käyttö	Kiinnittäminen
Liimausvoima teräksessä	4,8 N/mm

Erityisominaisuus	mukautuva
Erityisominaisuus	vaimentava
Erityisominaisuus	kosteudenkestävä
Säilytyslämpötila	20 °C
Pituus	33 m
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Liimamassa	Akrylaatti
Valmistajamerkintä	4910
Venymiskyky	300 %
Paksuus	1 mm
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Väri	läpinäkyvä
Varaston ilmankosteus	50 %
Leveys	19 mm
Tuotenimen määrite	läpinäkyvä
Tuotetyyppi	Teippi