

3M**VHB™-teippi, musta, Leveys×pituus(mm×m): 19X33**

Tilaustiedot

Tilausnumero	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Tuoteluokka	08M

Kuvaus

Malli:

Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen. Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

3M™ 5962F tarkoittaa luotettavuutta koko linjalla. Se mukautuu optimaalisesti liimattaviin pintoihin. Tämä ominaisuus mahdollistaa, että ohuet kuin strukturoidutkin pinnat voidaan yhdistää koko pinnalta ilman jännitystä.

Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

Tekninen kuvaus

Säilytyslämpötila	20 °C
Käyttö	Tiivistys
Käyttö	Kiinnittäminen
Käyttö	Peittäminen

Käyttö	Asentaminen
lämmönkestävyys enintään	120 - 150 °C
Venymiskyky	300 %
Valmistajamerkintä	5962F
Varaston ilmankosteus	50 %
Liimausvoima teräksessä	5,5 N/mm
Pituus	33 m
Vähimmäissäilyvyysaika	12 kk
Liimamassa	Akrylaatti
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Paksuus	1,6 mm
Erytis ominaisuus	mukautuva
Erytis ominaisuus	vaimentava
Erytis ominaisuus	kosteudenkestävä
Väri	harmaa
Leveys	19 mm
Suojuksen materiaali	Paperi
Tuotenimen määrite	musta
Tuotetyyppi	Teippi