

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SVUCL

Sopiva kääntöterä: VC.. 1103..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}: 26 mm

Keskisiirto L₃: 16 mm

Tekninen kuvaus

Asetuskulma	93 astetta
-------------	------------

Keskisiirto L ₃	16 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Järjestelmä	QC
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVUCL
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 1
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
Kokonaispituus L	20 mm
Sarja	Master Mute
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	269413
Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500