

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän
koko: QC/30****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890; 264894 ja 264898.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjäähdytys: kyllä

Järjestelmä: QC

Katkaisu-/erotuskohta: 20 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SVUCR

Sopiva kääntöterä: VC.. 1103..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 26 mm

Keskisiirto L_3 : 16 mm

Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVUCR
---------------------------	-------

Sarja	Master Mute
Järjestelmä	QC
Kokonaispituus L	20 mm
Sopiva kääntöterä	VC.. 1103..
Kääntöterän ruuvi	269023 1
Keskisiirto L ₃	16 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	26 mm
Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Momenttiruuvitaltta asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659906 500
Kiinnitysruuvi Tyyppi 1	269023 1
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 7	269028 7
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa	269413
Momenttiruuvinväännin asteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500