




## Kaksipuolinen teippi VHB™ korkea lämpötilan kestävyys harmaa



### Tilaustiedot

Tilausnumero	083786 19X33
GTIN	4054596196858
Tuoteluokka	08M

### Kuvaus

#### Malli:

**Kaksipuolinen erittäin tehokas liimanauha puhdasta akrylaatti-tartunta-ainetta (VHB) pysyvästi pitävään kiinnitykseen.** Hyvä lajittelupito, hyvä lämpö-, sää-, UV-säteily- ja liuotintenkestävyys. Erinomaiset tiiviysominaisuudet, tärinää vaimentava.

**3M™ GPH-110GF** koostuu mukautuvasta vaahtomuoviytimestä ja kestää korkeita lämpötiloja. Sillä saadaan aikaan nopeasti ja helposti vahva, kestävä ja pitkäaikainen liitos.

#### Huomautus:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita. Tilauksesta on saatavilla muita 3M™ VHB™ -teippejä eri vahvuuksina ja pituuksina.

### Tekninen kuvaus

Liimausvoima teräksessä	3,7 N/mm
Liimamassa	Akrylaatti
Paksuus	1,1 mm
Vähimmäissäilyvyysaika	24 kk
Teippityyppi	Kaksi-puolinen
Valmistajamerkintä	GPH-110GF
lämmönkestävyys enintään	150 - 230 °C
Pituus	33 m

Leveys	19 mm
Säilytyslämpötila	16 - 25 °C
Suojuksen materiaali	Silikonisoitu PE-kalvo
Varaston ilmankosteus	40 - 65 %
Väri	harmaa
Tuotenimen määrite	harmaa
USP1	VHB™
USP2	harmaa
Tuotetyyppi	Teippi