

**Garant****Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän  
koko: QC/33****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264834 QC/33  |
| GTIN         | 4251414902855 |
| Tuoteluokka  | 29D           |

**Kuvaus****Malli:**

Kierresorvausterille koko 16.

**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 264890, 264894 ja 264898.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

|  |       |
|--|-------|
| Järjestelmä                            | QC    |
| Keskisiirto L <sub>3</sub>             | 15 mm |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub> | 26 mm |
| Kokonaispituus L                       | 22 mm |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää              | SIR   |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Katkaisu-/erotuskohta | 20 mm       |
| Asetuskulma           | 93 astetta  |
| Sopiva kääntöterä     | 16          |
| Sarja                 | Master Mute |
| Kääntöterän ruuvi     | 269023 2    |
| Käyttötapa            | Oikea       |
| Sisäjähdytys          | kyllä       |
| Tuotetyyppi           | Teräpää     |

---

## Tarvikkeet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 2 | 269023 2 |
|-------------------------|----------|