

**Garant****Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Vasen, Järjestelmän/terän koko: QC/33****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Malli:**

Kierresorvausterille koko 16.

**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264890, 264894 ja 264898.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Katkaisu-/erotuskohta	20 mm
Kokonaispituus L	22 mm
Asetuskulma	93 astetta
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	26 mm
Sarja	Master Mute

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SIL
Sopiva kääntöterä	16
Keskisiirto L <sub>3</sub>	15 mm
Kääntöterän ruuvi	269023 2
Järjestelmä	QC
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 2	269023 2
-------------------------	----------