

Garant

Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 × kokonaispituus L: 8,5X390mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 116245 8,5X390 |
| GTIN | 4062406264772 |
| Tuoteluokka | 11B |

Kuvaus

Malli:

Terän tarkka hionta.

Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. **Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.**

Suositus:

Suurin porausvyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, **120° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------|
| Kokonaispituus L | 390 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h8 |
| Kärkikulma | 118 astetta |
| Lastu-urien pituus L_c | 265 mm |
| Terien lkm Z | 2 |
| suositeltu suurin porausvyvyys L_2 | 252,3 mm |
| Standardi | DIN 1869 |
| Syöttö f teräksessä < 750 N/mm ² | 0,1 mm/kierr, |
| varren Ø D_s | 8,5 mm |
| Nimellis-Ø D_c | 8,5 mm |

| | |
|---------------|----------------|
| Varsi | Lieriövarsi. |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | HSS |
| tyyppi | N |
| Nousukulma | 38 astetta |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierukkapora |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Alumiinimuovit | sopii rajoituksin | 50 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 32 m/min | N |
| Teräs < 500 N/mm ² | soveltuu | 28 m/min | P |
| Teräs < 750 N/mm ² | soveltuu | 21 m/min | P |
| Teräs < 900 N/mm ² | soveltuu | 18 m/min | P |
| Teräs < 1100 N/mm ² | soveltuu | 5 m/min | P |
| GG(G) | soveltuu | 18 m/min | K |
| Öljy | soveltuu | | |
| märkä enintään | soveltuu | | |