

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii :**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 25 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: PCLNR

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 32 mm

Keskisiirto L_3 : 17 mm

Tekninen kuvaus

Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Aluslevy	320610 P01
Terän koko	12 mm
Kiinnitysvipu	320612 P01

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Keskisiirto L ₃	17 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNR
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Jousisokka	320618 P01
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P01
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01