

Garant

Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/2



Tilaustiedot

Tilausnumero	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Tuoteluokka	29D

Kuvaus

Sopii :

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 32 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: PCLNR

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 40 mm

Keskisiirto L_3 : 22 mm

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	40 mm
Keskisiirto L_3	22 mm

Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P01
Kiinnitysvipu	320612 P01
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNR
Aluslevy	320610 P01
Kokonaispituus L	35 mm
Terän koko	12 mm
Jousisokka	320618 P01
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01