

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	320610 P01
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitysvipu	320612 P01
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNL
Kokonaispituus L	35 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Jousisokka	320618 P01
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Terän koko	12 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	40 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P01
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01