

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/8**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Kääntöterän ruuvi	320620 S01
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Keskisiirto L ₃	27 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Asetuskulma	95 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää