

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/6**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/6
GTIN	2050002059313
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Terän koko	12 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Kääntöterän ruuvi	320620 S01
Asetuskulma	95 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää