

SWISS TOOLS

Teräpä, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/3
GTIN	2050001912121
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNL
Aluslevy	320610 P01
Kiinnitysvipu	320612 P01
Alkureiän vähimmäis- \varnothing D _{min}	50 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P01
Keskisiirto L ₃	27 mm
Terän koko	12 mm
Jousisokka	320618 P01
Kokonaispituus L	40 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali

Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01