

SWISS TOOLS

**Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/10
GTIN	2050002059207
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Kokonaispituus L	35 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Terän koko	11 mm
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm

Alkureiän vähimmäis- $\varnothing$ $D_{min}$	40 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää