

SWISS TOOLS

Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/9**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264910; 264930; 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 25 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SDQCR

Sopiva kääntöterä: DC.. 11T3..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 32 mm

Keskisiirto L_3 : 17 mm

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	32 mm
Terän koko	11 mm

Kokonaispituus L	35 mm
Keskisiirto L ₃	17 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2	320624 2
---------------------------	----------