

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/7**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	22 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCL
Kokonaispituus L	35 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Kääntöterän ruuvi	320620 S01
Terän koko	12 mm
Asetuskulma	95 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää