

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/9**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/9
GTIN	2050002059337
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	17 mm
Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Terän koko	11 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCL
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Kokonaispituus L	35 mm
Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Asetuskulma	107,5 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää