

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii :**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 40 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR

Sopiva kääntöterä: CC.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 50 mm

Keskisiirto L_3 : 27 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	40 mm
Terän koko	12 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR

Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Kääntöterän ruuvi	320620 S01
Keskisiirto L ₃	27 mm
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2	320620 2
---------------------------	----------