

SWISS TOOLS

## Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/3



### Tilastiedot

Tilausnumero	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Tuoteluokka	29D

### Kuvaus

#### Sopii:

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264910; 264930; 264934 ja 264938.

#### Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 40 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: PCLNR

Sopiva kääntöterä: CN.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø  $D_{min}$ : 50 mm

Keskisiirto  $L_3$ : 27 mm

### Tekninen kuvaus

Kiinnitysvipu	320612 P01
Keskisiirto $L_3$	27 mm
Jousisokka	320618 P01

Terän koko	12 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PCLNR
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Sopiva kääntöterä	CN.. 1204..
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P01
Aluslevy	320610 P01
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

## Tarvikkeet

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P01	320612 P01
Välikappale nro 1 Tyyppi P01	320610 P01
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P01	320611 P01
Putkinasta nro 7 Tyyppi P01	320618 P01