

SWISS TOOLS

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/6**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 264826 ST/6 |
| GTIN | 2050002058163 |
| Tuoteluokka | 29D |

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 264910; 264930; 264934 ja 264938.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 25 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR

Sopiva kääntöterä: CC.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 32 mm

Keskisiirto L_3 : 17 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Keskisiirto L_3 | 17 mm |
| Sopiva kääntöterä | CC.. 1204.. |
| Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} | 32 mm |

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Kääntöterän ruuvi | 320620 S01 |
| Kokonaispituus L | 35 mm |
| Terän koko | 12 mm |
| Katkaisu-/erotuskohta | 25 mm |
| Kääntöteräjärjestys | vasen ja neutraali |
| ISO-Code-vaihtoleikkuupää | SCLCR |
| Asetuskulma | 95 astetta |
| Käyttötapa | Oikea |
| Sisäjähdytys | kyllä |
| Tuotetyyppi | Teräpää |

Tarvikkeet

| | |
|---------------------------|----------|
| Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2 | 320620 2 |
|---------------------------|----------|