

SWISS TOOLS

**Teräpää, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/7****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 32 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SCLCR

Sopiva kääntöterä: CC.. 1204..

Asetuskulma: 95 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 40 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 22 mm

**Tekninen kuvaus**

Terän koko	12 mm
Kääntöterän ruuvi	320620 S01
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Sopiva kääntöterä	CC.. 1204..

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SCLCR
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Asetuskulma	95 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

---

## Tarvikkeet

Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2	320620 2
---------------------------	----------