

Garant GRIDLINE

**Työpenkki, jossa on pyöräalusta, korkeus 950 mm bambutaso, 20×20G,
Pöytälevyn pituus: 1500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	923641 1500
GTIN	4062406264918
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Työpenkki, tukeva teräs rakenne, alusta nelikulmaputkea, **kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus** estää laatikoiden avautumisen kuljetuksen aikana. Siirtoalusta, 2 kääntyvää ja 2 kiinteää pyörää \varnothing 100 mm, umpikuminen kulutuspinna. Työpenkkiä nostetaan tai lasketaan 2K-Haptoprene®-kahvan avulla tasaisesti, minkä vuoksi hyvä pito käyttöpaikassa tai helppo kuljetus. Pyöräalustan enimmäiskantavuus **400 kg** (työpenkki sisältöineen). Jaloissa muoviset suojapalat. Laatikostorungossa 24G keskuslukitus.

Sijoitus:

Oven korkeus (vasen) mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä (vasen): 1

Vetolaatikon etukorkeus (oikea) mm: 100, 125, 150, 250

Pintakäsittely:

Rungon, jalkaosien ja vetolaatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri RAL 7016, **pyöräalusta aina antrasiitti RAL 7016** (ei muutettavissa), **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Tekninen kuvaus

Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Vetolaatikoiden yksittäisavaus	Yhden käden

Vetolaatikoiden hyötyala G	20 × 20
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Laatikostokehys hyötykorkeus	625 mm
pyörialustan enimmäiskantokyky	400 kg
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Alarakenteen syvyys	700 mm
Paino	173 kg
Alarakenteen leveys	1300 mm
Korkeus	950 mm
Työtason pituus	1500 mm
Työtason paksuus	50 mm
Työtason syvyys	750 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Nimellisjännite	250 V
Pistoketyyppi, tulo	F
Rakennetyyppi	Teräsrakenne
Materiaalin paksuus	1 mm
Työpöydän korkeus	950 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus – suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla)	400 kg
Pöytälevyn paksuus	50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Siirrettävä työpenkki

