

SWISS TOOLS

Teräpä, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/10**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/10
GTIN	2050002059344
Tuoteluokka	29D

Kuvas**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCL
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Terän koko	11 mm

Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää