

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys / laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 800/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927612 800/2
GTIN	4062406265007
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Leveys	600 mm
--------	--------

Oven korkeus	525 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Paino	50 kg
Ovien lkm	1
Oven hyötykorkeus	525 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Oven pysäytin	Vasen
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Hyötyleveys	550 mm
Korkeus	800 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20×20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12

914226 KO12

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 800/525 mm	927727 800/525
Lukkosuojus, GridLine Tyyppe KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppe 10	951025 10